

SISTEMAS ELEVABLES

SISTEMA ELEVABLE P/ PUERTAS PLEGABLES DE DOS HOJAS




Guía de Instalación

TS04A / TS04B / TS04C


Formato sin escala

Dimensiones de instalación (mm) - Puerta simétrica


Posicionamiento del herraje



Montaje de puerta - p. de madera y marcos anchos de aluminio



Espacio mínimo entre módulo y techo




Altura del módulo KH (mm)	H(mm)
480-589	KHx0.3-28
590-1040	KHx0.3-57

Ejemplo
 Altura del módulo KH= 500
 $H=500 \times 0.3-28=122$
 Altura del módulo KH= 800
 $H=800 \times 0.3-57=183$


Altura del módulo KH (mm)	X(mm)	Ejemplo Altura del módulo KH =600 H=600x0.3-57=123 S=356 (ver la planilla abajo) Espacio F=2 X=600-123-356-2=119				
480-1040	KH-H-S-F					
Altura del módulo KH (mm)	S(mm)	A(°)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
480-529	301	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
530-589	326	~115-105	123-180	280-223	300-354	121-77
590-649	356	~115-105	141-194	308-224	327-384	132-84
650-729	386	~115-102	160-228	335-226	355-428	144-74
730-799	426	~115-105	181-250	372-293	390-450	162-108
800-879	461	~115-105	202-280	404-318	422-494	176-115
880-959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134
960-1040	541	~115-105	245-335	476-405	493-566	214-148

Nota: Si la puerta sobrepasa la cobertura en la parte inferior, sumarle este valor a la fórmula (+F)


SFA Cobertura lateral de la puerta
 F Espacio



Bisagra intermedia



Bisagra 120°



*Usar 3 Bisagras a partir del ancho del módulo de 1200mm o con un peso de 12Kg
 *Usar 4 Bisagras a partir del ancho del módulo de 1800mm o con un peso de 20Kg

Distancia de la cazoleta K (mm)	3	4	5	6
Recubrimiento del frente (mm)	15	16	17	18

SISTEMAS ELEVABLES

SISTEMA ELEVABLE P/ PUERTAS PLEGABLES DE DOS HOJAS











Guía de Instalación


TS04A / TS04B / TS04C

Formato sin escala

Paquete de Kit

 1x Juego de mecanismos de evaluación	 1x Juego de tapas	 1x par de bisagras 120°	 1x par base de bisagras 120°	 1x juego de tapas
 1x Par de bisagras intermedia	 1x Par base de bisagras intermedia	 1x Par fijación frontal	 20x16mm tornillos de madera 10x38mm tornillos de madera	

Uso de mecanismo de evaluación

Altura módulo KH (mm)	Peso del frente superior e inferior	Referencias	
480-529	5.0-10.0(2.5-5.0 to use 1 lift)		
	9.6-16.0		
530-589	4.5-8.9(2.3-4.5 to use 1 lift)		
	8.7-14.4		
590-649	4.1-8.1 (2.0-4.1 to use 1 lift)		
	7.8-13.0		
650-729	3.7-7.2 (1.8-3.7 to use 1 lift)		
	7.0-11.6		
	11.5-19.8		
730-799	3.2-6.5		
	6.3-10.6		
	10.5-18.1(15.7-27.1 to use 3 lift)		
800-879	5.8-9.6		
	9.5-16.5(14.2-24.7 use 3 lift)		
880-959	5.2-8.8		
	8.7-15.1(13.0-22.6 use 3 lift)		
960-1040	4.8-8.1		
	8.0-13.9(12.0-20.8 use 3 lift)		

SISTEMAS ELEVABLES

SISTEMA ELEVABLE P/ PUERTAS PLEGABLES DE DOS HOJAS




Guía de Instalación


TS04A / TS04B / TS04C

Formato sin escala


Emsablaje







Montaje del elevador al lateral.







El brazo de este dispositivo puede alzarse de golpe y hacer daño.
No presione el brazo hacia abajo si no está adherido a la puerta.





Montaje de la puerta.



Ajuste de suspensión



Ajuste



SISTEMAS ELEVABLES

SISTEMA ELEVABLE P/ PUERTAS PLEGABLES DE DOS HOJAS




Guía de Instalación

TS04A / TS04B / TS04C

Formato sin escala


Ajuste velocidad de cierre



“+” aumenta la duración del cierre suave (gire el tornillo de ajuste contra las agujas del reloj)

“-” reduce la duración del cierre suave (gire el tornillo de ajuste en sentido de las agujas del reloj)

Remoción



¡El brazo de este dispositivo puede levantarse de golpe y hacer daño!

No presione el brazo hacia abajo sino esta adherido a la puerta